


75663729



**Sensore a tasti triplo con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 Bianco pol.**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Serie**

Profondità di installazione 21,40 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 25 mm  
 Altezza 123,20 mm  
 Larghezza 70,80 mm  
 Profondità 34,80 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 8

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Bianco polare  
 Codice RAL 9010  
 Materiale Materiale termoplastico  
 finitura superficiale Vellutato

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Schermo**

Con display Sì

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura  
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione Con protezione antismontaggio

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì