


75663729



**Q.1/Q.3 Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	21,40 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	25 mm
Wysokość	123,20 mm
Szerokość	70,80 mm
Głębokość	34,80 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 8

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Ekran**

Z wyświetlaczem Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali Tak

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak