


75663729



**Tastsensor met therm. 3-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Functies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 21,40 mm  
 Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm  
 Hoogte 123,20 mm  
 Breedte 70,80 mm  
 Diepte 34,80 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 8

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
 RAL-code 9010  
 Materiaal Thermoplast  
 Afwerking oppervlakte Softfinish

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
 Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus  
 Beveiliging Met demontagebeveiliging  
 Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde  
berekening

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja