


75663729



Q.1 - BP KNX 3 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Profundidade da montagem 21,40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 25 mm

Altura 123,20 mm

Largura 70,80 mm

Profundidade 34,80 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 8

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Termoplástico

Acabamento Aveludado

Ecrã

Com display Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Texto

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato
Com função de proteção de válvula

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim