




75663729



Q.1 - BP KNX 3 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	21,40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
Altura	123,20 mm
Largura	70,80 mm
Profundidade	34,80 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	8
-----------------------------	---

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Termoplástico
Acabamento	Aveludado

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Textos

Função	Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim