



451510



Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic

Caratteristiche tecniche

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Attenuazione

Attenuazione collegamento a 2150 MHz	10,50 dB
Attenuazione collegamento a 860 MHz	7,50 dB
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz	7 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz	4 dB

Connessione

Tipo di connettore	Presa passante
--------------------	----------------

Frequenza

Larghezza di banda della frequenza	5 - 2400 MHz
------------------------------------	--------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo
-----------	---------

Serie

Profondità	27,20 mm
Profondità di installazione	40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si