



451510



Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz	10,50 dB
Gubitak pri 860 MHz	7,50 dB
Gubitak pri 2150 MHz	7 dB
Gubitak pri 860 MHz	4 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača Prolazna utičnica

Frekvencija

Frekvencijski pojas	5 - 2400 MHz
Broadband tehnologija	5 - 2400 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Materijali

Materijal Metal

Dimenzije

Dubina	27,20 mm
Ugrađena dubina	40 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Tekst

Funkcija	Prikladno za HDTV
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Nosač ploča/nosiviprsten	Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da