



451510



Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξασθένιση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	10,50 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	7,50 dB
Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz	7 dB
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz	4 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης πρίζα διέλευσης

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων	5 - 2400 MHz
Ευρυζωνική τεχνολογία	5 - 2400 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εκδόων 2

Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος	27,20 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Κείμενο

Λειτουργία	κατάλληλο για HDTV
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάζουν για στρογγυλές εκδόσεις

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι