




451510

Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10DB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξασθένιση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	10,50 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	7,50 dB
Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz	7 dB
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz	4 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	πρίζα διέλευσης
----------------	-----------------

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων	5 - 2400 MHz
------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο
-------	---------

Διαστάσεις

Βάθος	27,20 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι