



451510



Розетка антенна, 2 отвори, прохідна

Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 2150 МГц	10,50 dB
Втрати на частоті 860МГц	7,50 dB
Втрати на розгалуженні 2150 МГц	7 dB
Втрати на розгалуженні 860 МГц	4 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Прохідна розетка
---------------------	------------------

Частота

Ширина смуги частот	5 - 2400 MHz
Широкосмугова технологія	5 - 2400 MHz

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Матеріали

Матеріал	Метал
----------	-------

Розміри

Глибина	27,20 mm
Вбудована глибина	40 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Тексти

Функція	Підходить для HDTV
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами
Опорна пластина/опорне кільце	зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так