




451510



Розетка антенна, 2 отвори, прохідна

Технічні характеристики

Затухання

Втрати на частоті 2150 МГц	10,50 dB
Втрати на частоті 860МГц	7,50 dB
Втрати на розгалуженні 2150 МГц	7 dB
Втрати на розгалуженні 860 МГц	4 dB

Частота

Ширина смуги частот	5 - 2400 MHz
Широкопсмугова технологія	5 - 2400 MHz

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Розміри

Глибина	27,20 mm
Вбудована глибина	40 mm

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes