



451515



**Prise d'antenne 2 trous de passage, 15 dB**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 2150 MHz	13,50 dB
Atténuation de raccordement à 860 MHz	13 dB
Atténuation de passage à 2150 MHz	2,20 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	1,20 dB

**Raccordement**

Type de connection / prise	Prise de passage
----------------------------	------------------

**Fréquence**

Bande passante	5 - 2400 MHz
Technologie large bande	5 - 2400 MHz

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Matières**

Matière	Métal
---------	-------

**Dimensions**

Profondeur	27,20 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Textes**

Function	Compatible HDTV
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Platine de support / bague de support	Oeillets externes détachables sur le support pour les designs arrondis

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui