



451515

Prise d'antenne 2 trous de passage, 15 dB

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 2150 MHz	13,50 dB
Atténuation de raccordement à 860 MHz	13 dB
Atténuation de passage à 2150 MHz	2,20 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	1,20 dB

Raccordement

Type de connection / prise	Prise de passage
----------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2400 MHz
----------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matières

Matière	Métal
---------	-------

Dimensions

Profondeur	27,20 mm
Profondeur de montage	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui