




451515



Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	13,50 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	13 dB
Doorgangsdemping 2150 MHz	2,20 dB
Doorgangsverlies 860 MHz	1,20 dB

Aansluiting

Type connector/stekker	Doorvoeraansluiting
------------------------	---------------------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal
-----------	--------

Afmetingen

Diepte	27,20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Teksten

Functie	Geschikt voor HDTV
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja