



451515



Tomada TV+FM, passagem 15dB

Características técnicas

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	13,50 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	13 dB
Perda de passagem 2150 MHz	2,20 dB
Perda de passagem 860 MHz	1,20 dB

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
Tecnologia de banda larga	5 - 2400 MHz

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Materiais

Material	Metal
----------	-------

Dimensões

Profundidade	27,20 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Texto

Função	Adequado para HDTV
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Placa de suporte/aro de suporte	Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim