



451515



**Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 15dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna**

**Tehničke karakteristike**

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

**Prigušivanje**

Gubitak pri 2150 MHz	13,50 dB
Gubitak pri 860 MHz	13 dB
Gubitak pri 2150 MHz	2,20 dB
Gubitak pri 860 MHz	1,20 dB

**Veza**

Vrsta priključka/utikača	Prolazna utičnica
--------------------------	-------------------

**Frekvencija**

Frekvencijski pojas	5 - 2400 MHz
Broadband tehnologija	5 - 2400 MHz

**Oprema**

Broj izlaza	2
-------------	---

**Materijali**

Materijal	Metal
-----------	-------

**Dimenzije**

Dubina	27,20 mm
Ugrađena dubina	40 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

**Tekst**

Funkcija	Prikladno za HDTV
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Nosač ploča/nosiviprsten	Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da