



451515



Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

Technické vlastnosti

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Oslabení

Připojovací tlumení při 2150 MHz	13,50 dB
Připojovací tlumení při 860 MHz	13 dB
Průchodové tlumení při 2150 MHz	2,20 dB
Průchodové tlumení při 860 MHz	1,20 dB

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Průchozí zásuvka
------------------------	------------------

Frekvence

Šířka frekvenčního pásma	5 - 2400 MHz
Širokopásmová technologie	5 - 2400 MHz

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Materiál

Materiál	Kov
----------	-----

Rozměry

Hloubka	27,20 mm
Vestavěná hloubka	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Texty

Funkce	Vhodné pro HDTV
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Nosná deska/nosný rám	Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano