



451515



Β. ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξασθένιση σύνδεσης

| | |
|--------------------------------|----------|
| Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz | 13,50 dB |
| Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz | 13 dB |
| Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz | 2,20 dB |
| Διαμέσου της απώλειας 860 MHz | 1,20 dB |

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης πρίζα διέλευσης

Συχνότητα

| | |
|------------------------|--------------|
| Εύρος ζώνης συχνοτήτων | 5 - 2400 MHz |
| Ευρυζωνική τεχνολογία | 5 - 2400 MHz |

Εξοπλισμός

Αριθμός εκδόων 2

Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

| | |
|--------------------|----------|
| Βάθος | 27,20 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος | 40 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Κείμενο

| | |
|-----------------------------------|---|
| Λειτουργία | κατάλληλο για HDTV |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-in ακροδέκτες |
| Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης | Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάζουν για στρογγυλές εκδόσεις |

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |