




451515

Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξασθένιση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	13,50 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	13 dB
Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz	2,20 dB
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz	1,20 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	πρίζα διέλευσης
----------------	-----------------

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων	5 - 2400 MHz
------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο
-------	---------

Διαστάσεις

Βάθος	27,20 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι