



451520

Tomada TV+FM, passagem 20dB

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	23 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	20 dB
Perda de passagem 2150 MHz	1,40 dB
Perda de passagem 860 MHz	0,60 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Materiais

Material	Metal
----------	-------

Dimensões

Profundidade	27,20 mm
--------------	----------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim