



451520



Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	23 dB
Dämpning vid 860 MHz	20 dB
Genomgångsdämpning vid 2150 MHz	1,40 dB
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	0,60 dB

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag
---------------------------	-----------------

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400 MHz
Bredbandsteknologi	5 - 2400 MHz

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20 mm
------	----------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Text

Funktion	Lämplig för HDTV
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Montageplatta/montagering	De externa öljetter på stödringen går att bryta av för att passa rund design

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja