



510401



Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, berker 1930/Glas, zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Diepte 39 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja