




510401

Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 2 - 2 W

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Dubina 39 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker serija 1930/Glas

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da