




510401



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS MAYPO 2A 250V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 2 - 2 W

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος 39 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Κατάλληλο για

Berker serie 1930/Glas

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι