



KDN480A

Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm<sup>2</sup>/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 80 A

**Architektura**

Počet pólů 4

**Rozměry**

Délka 210 mm

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

**Připojení**

Průřez plného vodiče 16 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

**Kapacita**

Počet modulů 12

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano