



KDN480A

Шина фазна 4P 16мм² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4500 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes