



KDN480B

Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	56
----------------	----

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----