



KDN480B

Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 1000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4500 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules 56

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui