



KDN480B

Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 56

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja