




KDN480B

Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm<sup>2</sup>/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 80 A |
|-----------------|------|

##### Architektura

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 4 |
|------------|---|

##### Rozměry

|       |         |
|-------|---------|
| Délka | 1000 mm |
|-------|---------|

##### Napětí

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 4500 V |
|----------------------------------------------------|--------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 230 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Připojení

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Průřez plného vodiče | 16 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Fázová přípojnice s vidlicí |
|------------------------|-----------------------------|

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 56 |
|--------------|----|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|