



KDN480B



Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 80 A

Arkitektur

Antal poler 4

Dimensioner

Längd 1000 mm

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare 16 mm²

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler 56

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja