




KDN480B



Fasskena 4-poliga, 16mm², 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	56
---------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja