



UM30A2

Barra de cobre perf. M6 30x5 l.880

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	5 - 5 mm
Altura do barramento	30 mm
Comprimento do barramento	880 mm

Equipamento

Número de secções	1
-------------------	---

Materiais

Material	Cobre
----------	-------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim