



UM30A5

Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X10mm för byggsatshöjd 900mm

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	630 A
-----------	-------

Dimensioner

Bredd/tjocklek samlingsskena	10 - 10 mm
Höjd samlingsskena	30 mm
Strömskenans längd	880 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
-------------------------	---

Material

Material	Koppar
----------	--------

Utrustning

Typ samlingsskenor	Flat
--------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja