




75663775



## Tastsensor met therm. 3-v, berker K.1, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 111,10 mm |
| Breedte | 70,90 mm  |
| Diepte  | 14,35 mm  |

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Antraciet   |
| RAL-code              | 7021        |
| Materiaal             | Thermoplast |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend    |

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Scherm

Met display Ja

#### Teksten

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie     | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties<br>Met ventielbeschermingsfunctie |
| Modus       | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus                    |
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging                                                                              |
| Temperatuur | Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening                        |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |