



75663775



**Tryckknapp 3-vägs med rumstermostat OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Dimensioner**

Höjd 111,10 mm

Bredd 70,90 mm

Djup 14,35 mm

**Urustning**

Antal manöverpunkter 8

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Antracit

RAL-kod 7021

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Ja

**Skärm**

Med display Ja

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner  
Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning