



FR32S

Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Équipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----