



FR32S

### Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

##### Equipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----