



FR32S

Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----