



294410

**Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 230 - 230 V

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Rozměry**

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 24 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 45 mm

**Architektura**

Řídící/ovládací prvek Tlačítkový a otočný spínač

**Osvětlení**

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 100 W

**Texty**

Princip stmívání S řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Napětí Napěťová zkouška je možná bez demontáže

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem  
Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač

Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

**Vybavení**

Vstup dílčí stanice Ano

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano