




294410

Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 100 W

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on, cut-off ή LED cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν πίεσης (επαφή κλεισίματος) Με λειτουργία μονής επιφάνειας
Με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) γενικής χρήσης

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι