



294411

**Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, černá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Umělá hmota

**Rozměry**

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	24 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	45 mm

**Architektura**

Řídící/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

**Osvětlení**

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	3 - 100 W
--------------------------------	-----------

**Texty**

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými přichytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

**Vybavení**

Vstup dílčí stanice	Ano
---------------------	-----

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano