



294411

Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C, LED), 1930/glas, černá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	24 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	45 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	3 - 100 W
--------------------------------	-----------

Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano