



75663770



**Tastsensor met therm. 3-v, berker K.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcities**

Met ruimtethermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 111,10 mm  
Breedte 70,90 mm  
Diepte 14,35 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 8

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
RAL-code 9010  
Materiaal Thermoplast  
Afwerking oppervlakte Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus  
Beveiliging Met demontagebeveiliging  
Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde  
berekening