



75663770



## Tryckknapp 3-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering Infälld montering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Dimensioner

Höjd 111,10 mm

Bredd 70,90 mm

Djup 14,35 mm

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 8

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

#### Tillbehör

Har märksfält Ja

#### Skärm

Med display Ja

#### Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner  
Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning