



75663773



Sensore a tasti triplo con regolat. di temperatura KNX - Serie K.5 acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 111,10 mm
Larghezza 70,90 mm
Profondità 14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Acciaio inox
Codice RAL 9022
Materiale Acciaio inox
Materiale termoplastico
finitura superficiale Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola
Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Protezione Con protezione antismontaggio
Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì