



75663773



Tastsensor met therm. 3-v, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 111,10 mm
 Breedte 70,90 mm
 Diepte 14,35 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur RVS
 RAL-code 9022
 Materiaal RVS
Thermoplast
 Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
 Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/
warmtebeschermingsmodus
 Beveiliging Met demontagebeveiliging
 Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde
berekening

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
 RoHS conform Ja