



75663773



**K.1/K.5 - BP KNX 3 tec+termst., inox**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente Sim

**Dimensões**

Altura 111,10 mm

Largura 70,90 mm

Profundidade 14,35 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando 8

**Controlos e indicadores**

Com sinalizadores LED Sim

**Materiais**

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Material Aço inoxidável  
Termoplástico

Acabamento Mate

**Ecrã**

Com display Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Sim

**Texto**

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato  
Com função de proteção de válvula

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim