




75663773



ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Κ.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 111,10 mm

Πλάτος 70,90 mm

Βάθος 14,35 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 8

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer),
περσίδων και θερμοστάτη
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία,
προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με
σχηματισμό μέσης τιμής

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι