



75663774



Sensore a tasti triplo con Termostato KNX - Serie K.1 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Si

Serie

Altezza 111,10 mm
Larghezza 70,90 mm
Profondità 14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Si

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
Materiale Materiale termoplastico
finitura superficiale Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta Si

Schermo

Con display Si

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola
Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Protezione Con protezione antismontaggio
Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si